

HOLEX

Atsuktuvų rinkinys su medine rankena varžtams su įpjova, Atsuktuvų skaičius: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	660810 7
GTIN	4045197373007
Produktų klasė	62F

Aprašymas

Modelis:

Rankena iš lakuoto kietmedžio, su odiniu smūginiu dangteliu. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; ištisai grūdinta. **Nuo dyd. 5,5 ištisinė geležtė su 6-briauniu pagalbiniu raktu.** Paviršius blizgiai nikeliuotas.

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 660800: dyd. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10; 12

Techninis aprašymas

Atsuktuvų skaičius	7
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis	Atsuktuvas

Priedai

Atsuktuvas su medine rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 14 mm	660800 14
	660800 7

Atsuktuvus su medine rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 7 mm

Atsuktuvus su medine rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 4,5 mm

660800 4,5

Varžtų laikiklis Tipas 1

666425 1

Atsuktuvus su medine rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 10 mm

660800 10

Atsuktuvus su medine rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm

660800 3,5

Atsuktuvus su medine rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm

660800 5,5

Atsuktuvus su medine rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 9 mm

660800 9

Atsuktuvus su medine rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 12 mm

660800 12