



Atsuktuvų rinkinys su medine rankena varžtams su įpjova, Atsuktuvų skaičius: 8



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 660810 8 |
| GTIN | 4045197373014 |
| Produktų klasė | 62F |

Aprašymas

Modelis:

Rankena iš lakuoto kietmedžio, su odiniu smūginiu dangteliu. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; ištisai grūdinta. **Nuo dyd. 5,5 ištisinė geležtė su 6-briauniu pagalbiniu raktu.** Paviršius blizgiai nikeliuotas.

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 660800: dyd. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10; 12; 14

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|----------------------|
| Atsuktuvų skaičius | 8 |
| Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas |
| Produkto rūšis | Atsuktuvas |

Priedai

| | |
|--|------------|
| Atsuktuvas su medine rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 10 mm | 660800 10 |
| Atsuktuvas su medine rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 4,5 mm | 660800 4,5 |

| | |
|--|------------|
| Varžtų laikiklis Tipas 1 | 666425 1 |
| Atsuktuvus su medine rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 12 mm | 660800 12 |
| Atsuktuvus su medine rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 7 mm | 660800 7 |
| Atsuktuvus su medine rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm | 660800 3,5 |
| Atsuktuvus su medine rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 9 mm | 660800 9 |
| Atsuktuvus su medine rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 14 mm | 660800 14 |
| Atsuktuvus su medine rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm | 660800 5,5 |