



Užspaudimo replės MultiCrimp® su dėtuve, Keičiamų įdėklų skaičius: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	729650 5
GTIN	4003773066934
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Greitai pakeičiamos užspaudimo replės mobiliam darbui. Atskiroje apvalioje dėtuvėje 3 arba 5 užspaudimo galvutės standartiniams užspaudimo darbams. Juodintos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

- **Užspaudimo galvutes galima pakeisti greitai ir be jokių įrankių.**
- **Vienas įrankis keliems standartiniams užspaudimo darbams.**
- **Rezultatai tokios pat kokybės kaip ir naudojant įmontuotus spaustus.**

Tiekimo sudėtis:

Užspaudimo replės su apvalia dėtuve, įsk. 3 arba 5 užspaudimo galvutes.

visas ilgis: 250 mm

kabelių antgaliams: 0,25–6,0 ir 10; 16; 25 mm²

neizoliuotiems kabelių antgaliams ir jungtims: 0,5 - 6 mm²

neizoliuotiems plokštiems kištukams: 0,5 - 6 mm²

neizoliuotiems kabelių antgaliams ir jungtims: 0,5 - 10 mm²

neizoliuotoms jungtims: 0,5 - 10 mm²

Techninis aprašymas

neizoliuotiems kabelių antgaliams ir jungtims	0,5 - 6 mm ²
neizoliuotiems kabelių antgaliams ir jungtims	0,5 - 10 mm ²
neizoliuotoms jungtims	0,5 - 10 mm ²

neizoliuotiems plokštiems kištukams	0,5 - 6 mm ²
kabėlių antgaliams	0,25–6,0 ir 10; 16; 25 mm ²
visas ilgis	250 mm
Keičiamų įdėklų skaičius	5
Gamintojo pavadinimas	MultiCrimp
Produkto rūšis	Užspaudimo replės