

**Garant**

**Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 160mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	724840 160
GTIN	4045197417022
Produktų klasė	71B

**Aprašymas****Modelis:**

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC). Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvalkalais su patogiu paimti **Haptoprene** paviršiumi.

**Standartas:**

**DIN ISO 5749**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

**Techninis aprašymas**

visas ilgis	160 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	2,8 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	chromuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės