



Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	724860 125
GTIN	4003773039501
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC). Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa minkštą vielą iki Ø	3 mm
visas ilgis	125 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	1,5 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas

Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne
su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės