



Grąžtų betonui rinkinys, Grąžto Ø: 5-12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

789020 5-12

GTIN

4002395369980

Produktų klasė

76G

Aprašymas

Modelis:

· 2 pjovimo briaunos. 3 specialūs Power Breaker MS2 dantys palieka mikro trūkius gręžiamoje medžiagoje, todėl galima gręžti greičiau ir nuimti daugiau medžiagos. Aukštos kokybės HM viršūnė, ypač tvirtai prilituota, yra labai patvari net ir gręžiant armuotą betoną. Spirale su sustiprinta šerdimi (KVS) slopina virpesius; smūgio energija perduodama tiesiai į grąžto viršūnę.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui.

Turinys:

smūginis grąžtas Nr. 789000: po 1 vnt.

dyd. 6; 5; 6; 8, ilgis 110 mm:

dyd. 6; 8; 10; 12, ilgis 160 mm

Techninis aprašymas

Grąžto Ø

5 - 12 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z

2

Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	SDS Plus
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

Priedai

Grąžtas betonui SDS-plus \emptyset × visas ilgis 12X160 mm	789000 12X160
Grąžtas betonui SDS-plus \emptyset × visas ilgis 8X160 mm	789000 8X160
Grąžtas betonui SDS-plus \emptyset × visas ilgis 5X110 mm	789000 5X110
Grąžtas betonui SDS-plus \emptyset × visas ilgis 10X160 mm	789000 10X160
Grąžtas betonui SDS-plus \emptyset × visas ilgis 8X110 mm	789000 8X110
Grąžtas betonui SDS-plus \emptyset × visas ilgis 6X110 mm	789000 6X110
Grąžtas betonui SDS-plus \emptyset × visas ilgis 6X160 mm	789000 6X160