



Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, poliruotos, su atidarymo spyruokle, Visas ilgis: 160mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 725230 160 |
| GTIN | 4003773065111 |
| Produktų klasė | 73F |

Aprašymas

Modelis:

Tvirta galvutė su indukcinio būdu papildomai grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 64 HRC). Įlietas lankstas. **Su išimama spyruokle.**

Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, keliais komponentais padengtos rankenos. Didelis pjovimo našumas dėl optimalios transformacijos.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|--|
| Kerpa kietą vielą iki Ø | 2,5 mm |
| Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki | 2 mm |
| visas ilgis | 160 mm |
| Kerpa minkštą vielą iki Ø | 3,4 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Rankena | storasieniai rankenų apvalkalai |
| Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC) |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Paviršius | su juoda antikoroazine danga, poliruota galvutė |
| Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne |
| su atidarymo spyruokle | taip |
| Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |