



Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, poliruotos, su atidarymo spyruokle, Visas ilgis: 180mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	725230 180
GTIN	4003773060192
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Tvirta galvutė su indukcinio būdu papildomai grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 64 HRC). Įlietas lankstas. **Su išimama spyruokle.**

Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, keliais komponentais padengtos rankenos. Didelis pjovimo našumas dėl optimalios transformacijos.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa minkštą vielą iki Ø	3,8 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	2,2 mm
visas ilgis	180 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,7 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	storasieniai rankenų apvalkalai
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	su juoda antikoroazine danga, poliruota galvutė
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne
su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės