



Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 160mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	724860 160
GTIN	4003773039600
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC). Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa minkštą vielą iki Ø	4 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2 mm
visas ilgis	160 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne

su atidarymo spyruokle

ne

Produkto rūšis

pjaunančios žnyplės