

**Šoninio kirpimo žnyplės ERGO™, chromuotos, Visas ilgis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	725240 125
GTIN	7314150106547
Produktų klasė	730

Aprašymas**Modelis:**

Chromuotos replės. **Pagalastos pjaunančiosios briaunos** papildomai grūdintos indukcinio būdu (apie 62 HRC). Su stora pjaunančiąja dalimi prie lanksto kietoms medžiagoms ir plona pjaunančiąja dalimi galuose optimaliam minkštų medžiagų pjovimui. Storasieniai rankenų apvalkalai su **uždedama ir nuimama atidarymo spyruokle**.

Standartas:**DIN ISO 5749****Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	1,6 mm
visas ilgis	125 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	storesni ERGO® rankenų apvalkalai
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne

su atidarymo spyruokle

taip

Produkto rūšis

pjaunančios žnyplės