



## Šoninio kirpimo žnyplės ERGO™, chromuotos, Visas ilgis: 160mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 725240 160    |
| GTIN             | 7314150106561 |
| Produktų klasė   | 730           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Chromuotos replės. **Pagalastos pjaunančiosios briaunos** papildomai grūdintos indukcinio būdu (apie 62 HRC). Su stora pjaunančiąja dalimi prie lanksto kietoms medžiagoms ir plona pjaunančiąja dalimi galuose optimaliam minkštų medžiagų pjovimui. Storasieniai rankenų apvalkalai su **uždedama ir nuimama atidarymo spyruokle**.

#### Standartas:

**DIN ISO 5749**

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

### Techninis aprašymas

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki      | 2 mm   |
| visas ilgis                          | 160 mm   |
| Norma                                | DIN ISO 5749                                   |
| Rankena                              | storesni ERGO® rankenų apvalkalai              |
| Gamintojo metodas                    | Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC) |
| Medžiaga                             | Chromo vanadžio plienas                        |
| Paviršius                            | chromuotas                                     |
| Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne   |

su atidarymo spyruokle

taip

Produkto rūšis

pjaunančios žnyplės