



## Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvaskalais, Visas ilgis: 180mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	724860 180
GTIN	4003773043706
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC). Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

#### Standartas:

**DIN ISO 5749**

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

### Techninis aprašymas

Kerpa kietą vielą iki Ø	2,5 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	4 mm
visas ilgis	180 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponentis apvaskalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne

su atidarymo spyruokle

ne

Produkto rūšis

pjaunančios žnyplės