



Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 140mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	725300 140
GTIN	4003773040293
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC). Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa kietą vielą iki Ø	1,8 mm
visas ilgis	140 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	4 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas

Paviršius	chromuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės