



Kietlydinio smūginių grąžtų rinkinys MX4, Grąžto Ø: 5-10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

789060 5-10

GTIN

4002395374915

Produktų klasė

76G

Aprašymas

Modelis:

Kvadratinio skerspjūvio gręžimo galvutė. 4 pjovimo briaunos padidina gręžimo greitį. Dvigubai patvaresnis nei modelis su 2 pjovimo briaunomis. 4 platūs sraigtiniai grioveliai. TARGET TIP TECHNOLOGY - aštresnės užapvalintos viršūnės:

Tikslesnis gręžimas, jokio slydimo, agresyvesnis apdirbant armuotą plieną.

PGM sertifikatas patvirtina kiaurymių gręžimą, kurios tiksliai tinka kaiščiams – tiek cheminiams, tiek mechaniniams inkarams. Plastikinėje dėžėje.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui – su maksimaliu patogumu. Labai žemas radialinis mušimas, puikiai tinka apskritoms skylėms. **4 sraigtiniais grioveliais** greitai pašalinamos gręžimo dulkės, mažas vibravimas ir didelis patvarumas. Nevarginantis darbas ir sumažintos apkrovos prietaisui.

Turinys:

Smūginis grąžtas Nr. 789050: po 1 vnt.

dyd. 5; 6 ilgis 110 mm;

dyd. 6; 8; 10 ilgis 160 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Grąžto Ø	5 - 10 mm
Pakuotė	Plastikinė dėžė
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	SDS Plus
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

Priedai

Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus Ø × visas ilgis 8X160 mm	789050 8X160
Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus Ø × visas ilgis 5X110 mm	789050 5X110
Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus Ø × visas ilgis 6X110 mm	789050 6X110
Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus Ø × visas ilgis 10X160 mm	789050 10X160
Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus Ø × visas ilgis 6X160 mm	789050 6X160