



Kietlydinio smūginių grąžtų rinkinys MX4, Grąžto Ø: 5-12 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

789060 5-12

GTIN

4002395162147

Produktų klasė

76G

Aprašymas

Modelis:

Kvadratinio skerspjūvio gręžimo galvutė. 4 pjovimo briaunos padidina gręžimo greitį. Dvigubai patvaresnis nei modelis su 2 pjovimo briaunomis. 4 platūs sraigtiniai grioveliai. Plastikinėje dėžutėje.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui – su maksimaliu patogumu. Labai žemas radialinis mušimas, puikiai tinka apskritoms skylėms. **4 sraigtiniais grioveliais** greitai pašalinamos gręžimo dulės, mažas vibravimas ir didelis patvarumas. Nevarginantis darbas ir sumažintos apkrovos prietaisui.

Turinys:

Smūginis grąžtas Nr. 789050: po 1 vnt.

dūd. 5; 6; 8 ilgis 110 mm;

dūd. 6; 8; 10; 12 ilgis 160 mm

Kotas: SDS Plus

Pakuotė: Plastikinė dėžutė

Techninis aprašymas

Grąžto Ø

5 - 12 mm

Pakuotė	Plastikinė dėžutė
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	SDS Plus
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

Priedai

Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus Ø × visas ilgis 6X110 mm	789050 6X110
Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus Ø × visas ilgis 6X160 mm	789050 6X160
Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus Ø × visas ilgis 5X110 mm	789050 5X110
Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus Ø × visas ilgis 12X160 mm	789050 12X160
Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus Ø × visas ilgis 8X160 mm	789050 8X160
Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus Ø × visas ilgis 10X160 mm	789050 10X160