

**Gražtas betonui SDS-max, Ø × visas ilgis: 12X340mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	789200 12X340
GTIN	4002395374083
Produktų klasė	76G

**Aprašymas****Modelis:****Specialios geometrijos kietlydinio plokštelės daug patvaresnės.**

Aštresni kampai ir viršūnė: Tikslus gręžimas, neslysta, agresyvesnis apdirbant armuotą plieną ir greitesnis. PGM sertifikatas patvirtina kiaurymių gręžimą, kurios tiksliai tinka kaiščiams – tiek cheminiams, tiek mechaniniams inkarams. Dideliais grioveliais greičiau pašalinamos gręžimo dulkės, todėl sumažėja trintis.

Gręžimo galvutė su kvadratinio skerspjūviu nuo Ø 16 mm.

**Paskirtis:**

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui.

**Pastaba:**

Kai ilgis >500 mm, reikia trumpu grąžtu pragręžti bent 150 mm gylio kiaurymę (pageidautina tokio pat Ø).

**Techninis aprašymas**

Spiralės ilgis	200 mm
Ø	12 mm
visas ilgis	340 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	SDS Max
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

