



## Šoninio kirpimo žnyplės, poliruotos, Visas ilgis: 140mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	724900 140
GTIN	4003773213413
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC).  
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastikų padengtos rankenos.

#### Standartas:

**DIN ISO 5749**

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	140 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	1,8 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	4 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	su plastikine danga
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne

su atidarymo spyruokle

ne

Produkto rūšis

pjaunančios žnyplės