



Standartinis atsuktuvas „Stainless“ su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	662500 8
GTIN	4013288107374
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Kaltinė geležtė, briauna tiksliai pritaikyta standartiniams varžtų įpjovoms.

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko **su integruotomis minkštomis zonomis** palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.

Wera Lasertip geležtė iš nerūdijančio plieno su kūginiais ašmenimis ir **šiek tiek šiurkščiu pavaros galu** (nuo 3,5 dydžio).

Standartas:

DIN 5265 Form A

Pastaba:

Ilgiausia standartinių atsuktuvų eksploataavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

Techninis aprašymas

Geležtės ilgis	175 mm
visas ilgis	287 mm
Ašmenų plotis b	8 mm
Ašmenų / briaunos storis a	1,2 mm
Gamintojo pavadinimas	3334
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas

Medžiaga

Nerūdijantis plienas, INOX

Produkto rūšis

Atsuktuvai