

Garant**Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 140mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 725310 140 |
| GTIN | 4045197501639 |
| Produktų klasė | 71B |

Aprašymas**Modelis:**

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC). Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvalkalais su patogiu paimti **Haptoprene** paviršiumi.

Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štamposimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|--|
| Kerpa kietą vielą iki Ø | 1,8 mm |
| Kerpa minkštą vielą iki Ø | 4 mm |
| visas ilgis | 140 mm |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas |
| Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC) |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas |
| Paviršius | chromuotas |
| Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne |
| su atidarymo spyruokle | ne |
| Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |