



Standartinis atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	662200 10
GTIN	4013288003102
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Kaltinė geležtė, briauna tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms.

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko **su integruotomis minkštomis zonomis** palengvina sukio momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.

Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno. Paviršius matiškai chromuotas, galai juodi arba Lasertip galai chemiškai dengti nikeliu.

Standartas:

DIN 5265 Form A

Pastaba:

Ilgiausia standartinių atsuktuvų eksploataavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

Techninis aprašymas

Geležtės ilgis	200 mm
Ašmenų plotis b	10 mm
visas ilgis	312 mm
Ašmenų / briaunos storis a	1,6 mm
Geležtės viršūnė	Lasertip
Gamintojo pavadinimas	334
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas

Produkto rūšis

Atsuktuvai