



Atsuktuvas su „multicraft“ ergonomiška rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 5,5mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 660900 5,5 |
| GTIN | 7610733085637 |
| Produktų klasė | 63E |

Aprašymas

Modelis:

Įvairiapusiai, tvirti atsuktuvai su kūgine geležte (briauna) ir 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui. „multicraft“ ergonomiška rankena iš smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio), ypač patogi paėmus net ir tepaluotomis rankomis.

Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tūsumo. Su plokščiai paraleliai sužemintais ašmenimis. Nuo 8 dydžio su 6-briauniu antgaliu pagalbiniam raktui. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, pjovimo briauna juodi.

Privalumai:

- **Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.**
- **Jokio išstūmimo efekto.**
- **Pjovimo briaunos puikiai tinka standartiniams ir nestandartiniams varžtams.**
- **Lygus, užapvalintas rankenos galas padeda išvengti trinties suėmus.**
- **Apvali, ergonomiška forma ir malonus liesti paviršius užtikrina mažiau varginantį darbą ir didesnius sukimo momentai.**
- **Užlenktas kraštas.**
- **Pažymėtas pavaros simboliu ir dydžiu.**

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|--------|
| Ašmenų / briaunos storis a | 0,8 mm |
| visas ilgis | 220 mm |
| Ašmenų plotis b | 5,5 mm |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Geležtės ilgis | 120 mm |
| Geležtės apibūdinimas | 3 |
| Serija | multicraft |
| Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvus |
| Produkto rūšis | Atsuktuvus |