



Šoninio kirpimo žnyplės plastikui, lenktos 20°, KW, Visas ilgis: 150mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	725700 150
GTIN	2050001659613
Produktų klasė	76B

Aprašymas

Modelis:

Ašmenys tiesūs, trumpiems, neaštriems pjūviams. Ašmenys lenkti, **lengvai kerpa**. Kojelės su neslidžiomis guminėmis rankenomis ir spyruokle. 20° lenkta galvutė.

Paskirtis:

Tiesiam plastikui pertekliaus nukirpimui (**ne metalui**).

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, juodintas.

Techninis aprašymas

visas ilgis	150 mm
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	juodintas
Galvutė	lenktas 20°
Produkto pavadinimo požymis	KW
Su atidarymo spyruokle	ne
plastikui	taip
reguliuojamas tvirtinimo varžtas	ne

Produkto rūšis

pjaunančios žnyplės