

**Garant****GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM ypač ilgas, forma B 6HX, AlTiX, M: M12****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 131770 M12    |
| GTIN             | 4045197901354 |
| Produktų klasė   | 11I           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Universalus sriegiklis**, sukurtas patikimam naudojimui su įvairiomis medžiagomis.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga, užtikrinanti atsparumą nusidėvėjimui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.**

Kotas pagal DIN 376.

**Privalumai:**

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

**Techninis aprašymas**

| Norma                      | Gamykliniai standartai |
|----------------------------|------------------------|
| Sriegio gylis              | 36 mm                  |
| Tolerancijos klasė         | ISO 2X 6HX             |
| Kiaurymės Ø                | 10,2 mm                |
| Sriegio Ø                  | 12 mm                  |
| Drožlių griovelių skaičius | 3                      |
| Sriegio žingsnis           | 1,75 mm                |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3                      |
| Sriegio tipas              | M                      |
| Koto kvadratas □           | 7 mm                   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Sriegio dydis                | M12  |
| Bendras ilgis L              | 200 mm                                     |
| Koto $\varnothing D_s$       | 9 mm                                       |
| Ašmenys                      | HSS E PM                                   |
| Danga                        | AlTiX                                      |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                               |
| Sriegio norma                | DIN 13                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                    |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki $3 \times D$ , kai kiaurymė kiauroji   |
| Pjovimo kryptis              | dešinin.                                   |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | žalia                                      |
| Serija                       | Master Tap                                 |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis | $V_c$    | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Aliuminis, plastikai            | tinka     | 24 m/min | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis)       | tinka     | 28 m/min | N         |
| Al >10 % Si                     | tinka     | 16 m/min | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 24 m/min | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 24 m/min | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 20 m/min | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 10 m/min | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 6 m/min  | P         |

|                             |       |          |   |
|-----------------------------|-------|----------|---|
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka | 8 m/min  | M |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup> | tinka | 6 m/min  | M |
| Ketus (G)                   | tinka | 16 m/min | K |
| CuZn                        | tinka | 16 m/min | N |
| Uni                         | tinka |          |   |
| Alyva                       | tinka |          |   |
| drėgnas, maks.              | tinka |          |   |