

**Garant****GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM ypač ilgas, forma B 6HX, AlTiX, M: M14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131770 M14
GTIN	4045197901361
Produktų klasė	11I

**Aprašymas****Modelis:**

**Universalus sriegiklis**, sukurtas patikimam naudojimui su įvairiomis medžiagomis.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga, užtikrinanti atsparumą nusidėvėjimui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.**

Kotas pagal DIN 376.

**Privalumai:**

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

**Techninis aprašymas**

Sriegio tipas	M
Sriegio gylis	42 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	Gamykliniai standartai
Ašmenys	HSS E PM
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Kiaurymės Ø	12 mm
Sriegio žingsnis	2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto kvadratas □	9 mm

Sriegio Ø	14 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Sriegio dydis	M14
Koto Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	28 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	16 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	24 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	P

INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	M
Ketus (G)	tinka	16 m/min	K
CuZn	tinka	16 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		