

Garant**Šoninio kirpimo žnyplės plastikui, lenktos 15°, KW, Visas ilgis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	725500 160
GTIN	4045197166401
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Tiesios pjaunančiosios briaunos trumpiems pjūviams be aštrių kampų. Galvutė poliruota, kojėlės su plastiko apvalkalu ir spyruokle.

15° lenkta galvutė. Reguliuojamas tvirtinimo varžtas sumažina pjaunančiųjų briaunų dilimą.

Paskirtis:

Tiesiam plastiko pertekliaus nukirpimui (**netinka metalui**).

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	160 mm
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius	poliruota
Galvutė	lenktas 15°
Produkto pavadinimo požymis	KW
Su atidarymo spyruokle	taip

plastikui	taip
reguliuojamas tvirtinimo varžtas	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės

Priedai

Spyruoklė plastiko kirpimo žnyplėms Tipas 160/5X20	725510 160/5X20
--	-----------------