

**Garant****GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Forma B, AlTiX, M: M24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132721 M24
GTIN	4045197900470
Produktų klasė	111

**Aprašymas****Modelis:**

**Universalus sriegiklis**, sukurtas įvairioms panaudojimo galimybėms apdirbant skirtingas medžiagas.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina atsparumą nusidėvėjimui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.**

Atitinka **ISO 2X/6HX**.

**Techninis aprašymas**

Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E PM
Drožlių griovelių skaičius	4
Bendras ilgis L	160 mm
Sriegio gylis	72 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Kiaurymės $\varnothing$	21 mm
Sriegio $\varnothing$	24 mm
Sriegio žingsnis	3 mm
Koto kvadratas $\square$	14,5 mm

Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M24
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	30 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M

Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		