

Garant**GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma E 6HX, AlTiX, M: M3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	136152 M3
GTIN	4045197900203
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:**

Universalus sriegiklis, sukurtas įvairių medžiagų apdirbimui užtikrinant saugų procesą.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.**

Forma E (1,5–2 vijų pjaunančioji dalis)

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	7,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E PM
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	56 mm

Kiaurymės Ø	2,5 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	3,5 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Sriegio Ø	3 mm
Koto kvadratas □	2,7 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	22 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	15 m/min	N

Plienas <500 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	7 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
Ketus (G)	tinka	15 m/min	K
CuZn	tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		