

Garant**GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma C, AlTiX, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135960 M4
GTIN	4045197899699
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:**

Universalus sriegiklis, sukurtas įvairių medžiagų apdirbimui užtikrinant saugų procesą.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.**
- **Patobulinta didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.**

Atitinka **ISO 2X/6HX**.

Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$	4,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės \varnothing	3,3 mm
Sriegio \varnothing	4 mm
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Koto kvadratas \square	3,4 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Norma	DIN 371
Sriegio gylis	10 mm
Drožlių griovelių skaičius	3

Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	30 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	10 m/min	M

INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		