

Garant
GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma E 6HX, ALTiX, M: M4

Užsakymo data

Užsakymo numeris	136152 M4
GTIN	4045197900210
Produktų klasė	111

Aprašymas
Modelis:

Universalus sriegiklis, sukurtas įvairių medžiagų apdirbimui užtikrinant saugų procesą.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.**

Forma E (1,5–2 vijų pjaunančioji dalis)

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,3 mm

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	3,4 mm
Sriegio Ø	4 mm
Kiaurymės Ø	3,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Bendras ilgis L	63 mm
Norma	DIN 371
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Ašmenys	HSS E PM
Koto Ø D _s	4,5 mm
Sriegio gylis	10 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	22 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	15 m/min	N

Plienas <500 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	7 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
Ketus (G)	tinka	15 m/min	K
CuZn	tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		