



## Atsuktuvas su „multicraft“ ergonomiška rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	660900 8
GTIN	7610733085651
Produktų klasė	63E

### Aprašymas

#### Modelis:

Įvairiapusiai, tvirti atsuktuvai su kūgine geležte (briauna) ir 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui. „multicraft“ ergonomiška rankena iš smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio), ypač patogi paėmus net ir tepaluotomis rankomis.

**Geležtė** iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Su plokščiai paraleliai sužemintais ašmenimis. Nuo 8 dydžio su 6-briauniu antgaliu pagalbiniam raktui. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, pjovimo briauna juodi.

#### Privalumai:

- **Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.**
- **Jokio išstūmimo efekto.**
- **Pjovimo briaunos puikiai tinka standartiniams ir nestandartiniams varžtams.**
- **Lygus, užapvalintas rankenos galas padeda išvengti trinties suėmus.**
- **Apvali, ergonomiška forma ir malonus liesti paviršius užtikrina mažiau varginantį darbą ir didesnius sukimo momentai.**
- **Užlenktas kraštas.**
- **Pažymėtas pavaros simboliu ir dydžiu.**

#### Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.

### Techninis aprašymas

Ašmenų plotis b	8 mm
Ašmenų / briaunos storis a	1,2 mm
Geležtės ilgis	160 mm

Geležtės apibūdinimas	5
Šešiabriaunis pagalbinis raktas	10 mm
visas ilgis	270 mm
Serija	multicraft
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Produkto rūšis	Atsuktuvus