

**Garant****GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Ypač ilgas HSS-E-PM, forma C 6HX, AlTiX, M: M20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134680 M20
GTIN	4045197901293
Produktų klasė	111

**Aprašymas****Modelis:**

**Universalus sriegiklis**, sukurtas patikimam naudojimui su įvairiomis medžiagomis.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga, užtikrinanti atsparumą nusidėvėjimui.**
- **Patobulinta didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.**

Labai ilgas kotas. **Kotas pagal DIN 376.**

**Privalumai:**

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	50 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio dydis	M20
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio tipas	M
Bendras ilgis L	200 mm
Ašmenys	HSS E PM
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	17,5 mm

Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Sriegio $\varnothing$	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Koto kvadratas $\square$	12 mm
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Sraigtingo griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2,5 \times D$ , kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	28 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	16 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	24 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	P

INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	M
Ketus (G)	tinka	16 m/min	K
CuZn	tinka	16 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		