

Garant**GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 26X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137160 26X1,5
GTIN	4045197900913
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:**

GARANT Master Tap universalus sriegiklis, sukurta naudoti saugiai apdirbant įvairias medžiagas.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina atsparumą dilimui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.**

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	24,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio Ø	26 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio gylis	65 mm
Koto Ø D _s	18 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 374

Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M26×1,5
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	30 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	10 m/min	M

INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		