



Elektriko atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena ir sumažinto Ø geležtėmis Pozidriv varžtams izoliuoti, Ašmenų plotis b: 5,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	663200 5,5
GTIN	4013288192431
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinami vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Geležtė su kūgine briauna, tiksliai pritaikyta standartiniams varžtų įpjovoms. Izoliuota, atsparumas pramušimui smarkiai viršija VDE reikalaujamą minimalią kontrolinę įtampą.

Kiekvienas iš šių atsuktuvų atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko **su integruotomis minkštomis zonomis** palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.

Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno su kūgine briauna, dengta cinko fosfatais. **Mažesnio Ø geležtė su integruota apsaugine izoliacija** giliau esantiems įsukamiems ir spyruokliniams elementams (geležtės Ø = izoliacijos Ø priekinėje geležtės srityje).

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

Ilgiausia elektrikų atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų. (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

Techninis aprašymas

Ašmenų plotis b	5,5 mm
Geležtės ilgis	125 mm
visas ilgis	223 mm
Ašmenų / briaunos storis a	1 mm
Gamintojo pavadinimas	160 iS

Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis	Atsuktuvai