



Elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova ir Classic varžtams izoliuotas, Ašmenų plotis b: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	663000 10
GTIN	7610733064335
Produktų klasė	63E

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš ypač standaus ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos šios medžiagos struktūros rankena neslysta net ir iš šlapių, tepaluotų rankų.

Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.

Geležtė su kūgine briauna, tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms. Izoliuota, atsparumas pramušimui smarkiai viršija VDE reikalaujamą minimalią kontrolinę įtampą.

Kiekvienas iš šių atsuktuvų atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

Ilgiausia elektrikų atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų. (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

Techninis aprašymas

Ašmenų plotis b	10 mm
visas ilgis	320 mm
Geležtės apibūdinimas	8
Geležtės ilgis	200 mm
Ašmenų / briaunos storis a	1,6 mm
Serija	Classic VDE

Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis	Atsuktuvai