



## Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjova izoliuoti, Ašmenų plotis b: 6,5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	663100 6,5
GTIN	4013288027276
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Geležtė su kūgine briauna, tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms. Izoliuota, atsparumas pramušimui smarkiai viršija VDE reikalaujamą minimalią kontrolinę įtampą.

Kiekvienas iš šių atsuktuvų atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

**Ergonomiškos formos rankena** iš smūgiams atsparaus plastiko **su integruotomis minkštomis zonomis** palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.

**Geležtė** iš legiruotojo specialiojo plieno. Paviršius matiniai chromuotas, galai juodi arba Lasertip galai chemiškai dengti nikeliu. Nuo 5,5 dydžio = izoliacijos išorinis Ø atitinka geležtės plotį (patogu dirbant siaurose vietose).

#### Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

Ilgiausia elektrikų atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų. (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

### Techninis aprašymas

Ašmenų / briaunos storis a	1,2 mm
Ašmenų plotis b	6,5 mm
Geležtės ilgis	150 mm
visas ilgis	255 mm
Geležtės viršūnė	Lasertip

Gamintojo pavadinimas	160 i VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvai
Produkto rūšis	Atsuktuvai