



## Kabėlių žirkėlės su pavarų svirtimi izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 580mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	730600 580
GTIN	4003773021797
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Galvutė su pjautuvo formos ašmenimis ir pavara žirklių viršūnėje, kojėlės iš plieninio vamzdžio su plastikinėmis rankenomis.

Galvutė poliruota, rankenos **izoliuotos iki 1000 voltų pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

#### Paskirtis:

Varinių ir aliuminių kabėlių kirpimui.

### Techninis aprašymas

viengysliams laidams	150 mm <sup>2</sup>
daugiagyslių laidų Ø	27 mm
visas ilgis	580 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena	izoliuotos panardinant
Veikimas	mechaninis, darbui dviem rankomis
Medžiaga	Kojėlė: plieninis vamzdis
Galvutė	Frezavimo galvutė: specialus chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas, grūdintas alyva
Su atidarymo spyruokle	ne
Pakeičiama pjovimo galvutė	taip

Produkto rūšis

Žirklys

---

## Priedai

Atsarginiai ašmenys kabelių žirkliams Visas ilgis 580 mm

730610 580