



Elektriko atsuktuvų rinkinys varžtams su įpjova ir Classic varžtams izoliuoti, Atsuktuvų skaičius: 6



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 663010 6 |
| GTIN | 7610733064342 |
| Produktų klasė | 63E |

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš ypač standaus ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos šios medžiagos struktūros rankena neslysta net ir iš šlapių, tepaluotų rankų.

Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.

Geležtė su kūgine briauna, tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms. Izoliuota, atsparumas pramušimui smarkiai viršija VDE reikalaujamą minimalią kontrolinę įtampą.

Kiekvienas iš šių atsuktuvų atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

Ilgiausia elektrikų atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų. (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 663000: dyd. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Atsuktuvų skaičius | 6 |
| Serija | Classic VDE |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas |
| nekibirksčiuojantis | ne |
| Produkto rūšis | Atsuktuvai |

Priedai

| | |
|--|------------|
| Elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova ir Classic varžtamsizoliuotas Ašmenų plotis b 2 mm | 663000 2 |
| Elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova ir Classic varžtamsizoliuotas Ašmenų plotis b 10 mm | 663000 10 |
| Elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova ir Classic varžtamsizoliuotas Ašmenų plotis b 6,5 mm | 663000 6,5 |
| Varžtų laikiklis Tipas 3 | 666425 3 |
| Elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova ir Classic varžtamsizoliuotas Ašmenų plotis b 3 mm | 663000 3 |
| Elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova ir Classic varžtamsizoliuotas Ašmenų plotis b 5,5 mm | 663000 5,5 |
| Elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova ir Classic varžtamsizoliuotas Ašmenų plotis b 4 mm | 663000 4 |
| Varžtų laikiklis Tipas 2 | 666425 2 |
| Elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova ir Classic varžtamsizoliuotas Ašmenų plotis b 2,5 mm | 663000 2,5 |
| Elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova ir Classic varžtamsizoliuotas Ašmenų plotis b 3,5 mm | 663000 3,5 |
| Elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova ir Classic varžtamsizoliuotas Ašmenų plotis b 8 mm | 663000 8 |