



Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjova izoliuoti, Ašmenų plotis b: 2,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	663100 2,5
GTIN	4013288027221
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Geležtė su kūgine briauna, tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms. Izoliuota, atsparumas pramušimui smarkiai viršija VDE reikalaujamą minimalią kontrolinę įtampą.

Kiekvienas iš šių atsuktuvų atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko **su integruotomis minkštomis zonomis** palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.

Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno. Paviršius matiniai chromuotas, galai juodi arba Lasertip galai chemiškai dengti nikeliu. Nuo 5,5 dydžio = izoliacijos išorinis Ø atitinka geležtės plotį (patogu dirbant siaurose vietose).

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

Ilgiausia elektrikų atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų. (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

Techninis aprašymas

Ašmenų / briaunos storis a	0,4 mm
Ašmenų plotis b	2,5 mm
visas ilgis	161 mm
Geležtės ilgis	80 mm

Geležtės viršūnė	juoda
Gamintojo pavadinimas	160 i VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvai
Produkto rūšis	Atsuktuvai