



## Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 10mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	662000 10
GTIN	7610733085798
Produktų klasė	63E

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaltinė geležtė, briauna tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms. „**Classic**“ rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). **Geležtė** iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Su plokščiai paraleliai sužemintais ašmenimis. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, pjovimo briauna juodi.

#### Standartas:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

#### Pastaba:

Ilgiausia standartinių atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	300 mm
Geležtės apibūdinimas	6
Ašmenų / briaunos storis a	1,6 mm
Geležtės ilgis	180 mm
Ašmenų plotis b	10 mm
Serija	Classic
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis	Atsuktuvas

