

**Kompaktiškos varžtų kirpimo replės CoBolt®, Visas ilgis: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	731750 200
GTIN	4003773033165
Produktų klasė	73F

**Aprašymas****Modelis:**

Dėl specialios perdavimo svirties pasiekama didelė kirpimo jėga, naudojant palyginti mažai jėgos. Pjovimo briaunos grūdintos indukcinio būdu (apie 64 HRC).

Replės, dengtos juoda antikorozine danga, rankenos padengtos plastiku.

**Paskirtis:**

Vieloms, kurių stiprumo jėga tempiant iki 2000 N/mm<sup>2</sup>.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje

**Techninis aprašymas**

visas ilgis	200 mm
stygų vielai, kurios Ø iki	3,6 mm
vidutinio kietumo plieninei vielai, kurios Ø iki	5,2 mm
minkštai plieninei vielai, kurios Ø iki	6 mm
Gamintojo pavadinimas	CoBolt®
Ašmenys / pjovimo briauna	grūdintas
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje
Paviršius	su juoda antikorozine danga

Su atidarymo spyruokle

ne

Produkto rūšis

pjaunančios žnyplės