



Kompaktiškos varžtų kirpimo replės CoBolt® su 20° lenkta galvute, Visas ilgis: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	731755 200
GTIN	4003773066866
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Dėl specialios perdavimo svirties pasiekama didelė kirpimo jėga, naudojant palyginti mažai jėgos. Pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu (apie 64 HRC).

Replės, dengtos juoda antikorozine danga, rankenos padengtos plastikine. **20° lenkta galvutė lygiems pjūviams.**

Paskirtis:

Vieloms, kurių stiprumo jėga tempiant iki 2000 N/mm².

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje

Techninis aprašymas

minkštai plieninei vielai, kurios Ø iki	6 mm
vidutinio kietumo plieninei vielai, kurios Ø iki	5,2 mm
stygų vielai, kurios Ø iki	3,6 mm
visas ilgis	200 mm
Gamintojo pavadinimas	CoBolt®
Ašmenys / pjovimo briauna	grūdintas
nulenкта galva	20 laipsniai
Rankena	su plastikine danga

Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje
Paviršius	su juoda antikorozine danga
Su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės