

Garant**Vielos kirpimo žnyplės, Visas ilgis: 190mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	731500 190
GTIN	4045197293404
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtos formos, visas plieninis kaldintas šlampavimo būdu. Su prisukamu lankstu ir atidarymo spyruokle. Ašmenų kietumas apie 64 HRC. Kojelės su plona PVC danga.

Paskirtis:

Vielinių lynų, daugiagyšlių kabelių ir pan. pjovimui.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio ypatingasis plienas, grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

kai lyno / minkšto apvalaus plieno Ø	8 mm
visas ilgis	190 mm
lynui (maksimaliai 1600 N/mm ²) Ø	5 mm
apvaliam plienui (maksimaliai 1200 N/mm ²) Ø	4 mm
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės

Priedai

Atsarginė spyruoklė

731501