

**Gražtas betonui SDS-max, Ø × visas ilgis: 18X540mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 789200 18X540 |
| GTIN | 4002395374199 |
| Produktų klasė | 76G |

Aprašymas**Modelis:****Specialios geometrijos kietlydinio plokštelės daug patvaresnės.**

Aštresni kampai ir viršūnė: Tikslus gręžimas, neslysta, agresyvesnis apdirbant armuotą plieną ir greitesnis. PGM sertifikatas patvirtina kiaurymių gręžimą, kurios tiksliai tinka kaiščiams – tiek cheminiams, tiek mechaniniams inkarams. Dideliais grioveliais greičiau pašalinamos gręžimo dulkės, todėl sumažėja trintis.

Gręžimo galvutė su kvadratinio skerspjuviu nuo Ø 16 mm.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui.

Pastaba:

Kai ilgis >500 mm, reikia trumpu grąžtu pragręžti bent 150 mm gylio kiaurymę (pageidautina tokio pat Ø).

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ø | 18 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| visas ilgis | 540 mm |
| Spiralės ilgis | 400 mm |
| Ašmenys | HM |
| Darbas su smūgiu / be smūgio | Smūginis gręžimas |
| Kotas | SDS Max |
| Produkto rūšis | Akmens grąžtas |

