



## Elektriko atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena ir sumažinto Ø geležtėmis Pozidriv varžtams izoliuoti, Ašmenų plotis b: 3,5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	663200 3,5
GTIN	4013288191144
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Kiekvienas atsuktuvus atskirai patikrinami vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Geležtė su kūgine briauna, tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms. Izoliuota, atsparumas pramušimui smarkiai viršija VDE reikalaujamą minimalią kontrolinę įtampą.

Kiekvienas iš šių atsuktuvų atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

**Ergonomiškos formos rankena** iš smūgiams atsparaus plastiko **su integruotomis minkštomis zonomis** palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.

Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno su kūgine briauna, dengta cinko fosfatais. **Mažesnio Ø geležtė su integruota apsaugine izoliacija** giliau esantiems įsukamiems ir spyruokliniams elementams (geležtės Ø = izoliacijos Ø priekinėje geležtės srityje).

#### Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

Ilgiausia elektrikų atsuktuvų eksploataavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų. (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

### Techninis aprašymas

Ašmenų plotis b	3,5 mm
visas ilgis	181 mm
Geležtės ilgis	100 mm
Ašmenų / briaunos storis a	0,6 mm
Gamintojo pavadinimas	160 iS

Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis	Atsuktuvai