



Kabelių žirklys su pavarų svirtimi, Kabelio Ø: 32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	731100 32
GTIN	4003773043935
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Žirklių viršūnė su pjautuvo formos pjovimo ašmenimis ir pavaros mechanizmu (valdomos viena ranka). Peiliai nepasislenka dėl dviejų kreipiamųjų.

Paskirtis:

Švariam aliuminių ir varinių kabelių (taip pat lanksčių laidų) atskyrimui. Nenaudoti plieninei vielai, kietiems aliuminio lydiniams, kietiems variniams laidams.

Apdirbama medžiaga:

Peiliai iš specialaus plieno, kojelės iš lakštinio plieno su plastikinėmis rankenomis.

Pastaba:

Kerpant viengyslius laidus pjovimo pajėgumas apie 30% mažesnis.

Techninis aprašymas

kabelio Ø	32 mm
Kerpa daugiagyslis laidas iki	240 mm ²
visas ilgis	250 mm
Apsauginis fiksatorius	taip
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Veikimas	mechaninis, darbui viena ranka, terkšlės principu

Medžiaga	Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva
Produkto rūšis	Žirklys

Priedai

Nulenkiamas peilis su varžtu ir veržle Tinka, jei kabelio Ø 32 mm	731130 32
---	-----------