



## Kabelių žirklys su pavarų svirtimi, Kabelio Ø: 52mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	731100 52
GTIN	4003773043942
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

**Modelis:**

Žirklių viršūnė su pjautuvo formos pjovimo ašmenimis ir pavaros mechanizmu (valdomos viena ranka). Peiliai nepasislenka dėl dviejų kreipiamųjų.

**Paskirtis:**

Švariam aliuminių ir varinių kabelių (taip pat lanksčių laidų) atskyrimui. Nenaudoti plieninei vielai, kietiems aliuminio lydiniams, kietiems variniams laidams.

**Apdirbama medžiaga:**

Peiliai iš specialaus plieno, kojėlės iš lakštinio plieno su plastikinėmis rankenomis.

**Pastaba:**

Kerpant viengyslius laidus pjovimo pajėgumas apie 30% mažesnis.

### Techninis aprašymas

Kerpa daugiagyslius laidus iki	380 mm <sup>2</sup>
visas ilgis	280 mm
kabelio Ø	52 mm
Apsauginis fiksatorius	taip
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Veikimas	mechaninis, darbui viena ranka, terkšlės principu

Medžiaga	Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva
Produkto rūšis	Žirklys

---

## Priedai

Nulenkiamas peilis su varžtu ir veržle Tinka, jei kabelio Ø 52 mm	731130 52
---	-----------