

**BAUDAT****Vielos ir kabelių kirpimo žnyplės, Visas ilgis: 500mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	731720 500
GTIN	2050001009340
Produktų klasė	76C

## Aprašymas

**Modelis:**

Pjautuvo formos ašmenys saugiam ir tiksliam pjovimui. Peiliai padengti teflonu su specialiai grūdintomis pjovimo briaunomis.

**Privalumai:**

Didžiausias kietumas nepaisant mažo svorio.

**Paskirtis:**

Vielos, apvalaus plieno, taip pat varinių bei aliuminių kabelių kirpimui.

**Apdirbama medžiaga:**

Peiliai iš pagerinto chromo vanadžio plieno. Kojelė iš nerūdijančiojo plieno su plastikinėmis rankenomis.

## Techninis aprašymas

kai lyno / minkšto apvalaus plieno Ø	11 mm
visas ilgis	500 mm
lynui iki 1800 N/mm <sup>2</sup> iki Ø	10 mm
kabeliams iki	60 mm <sup>2</sup>
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės