



Kabelių žirklys su pavarų svirtimi izoliuotos pagal VDE, Kabelio Ø: 52mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	731150 52
GTIN	4003773026891
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Žirklių viršūnė su pjautuvo formos pjovimo ašmenimis ir pavaros mechanizmu (valdomos viena ranka). Peiliai nepasislenka dėl dviejų kreipiamųjų.

Izoliuota iki 1000 voltų pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Paskirtis:

Švariam aliuminių ir varinių kabelių (taip pat lanksčių laidų) atskyrimui. Nenaudoti plieninei vielai, kietiems aliuminio lydiniams, kietiems variniams laidams.

Apdirbama medžiaga:

Peiliai iš specialaus plieno, kojelės iš lakštinio plieno su plastikinėmis rankenomis.

Pastaba:

Kerpant viengyslius laidus pjovimo pajėgumas apie 30% mažesnis.

Techninis aprašymas

kabelio Ø	52 mm
visas ilgis	280 mm
Kerpa daugiagyslius laidus iki	380 mm ²
Apsauginis fiksatorius	taip
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas

Veikimas	mechaninis, darbui viena ranka, terkšlės principu
Medžiaga	Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva
Produkto rūšis	Žirklys

Priedai

Nulenkiamas peilis su varžtu ir veržle Tinka, jei kabelio Ø 52 mm

731130 52