

LINDSTRÖM

Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, ovali galvutė, KW, Visas ilgis: 110mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 726280 110 |
| GTIN | 7314150051007 |
| Produktų klasė | 73M |

Aprašymas**Modelis:**

Siauros formos, tiksliai nušlifotomis ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (63 – 65 HRC). Paviršius juodas, kad būtų mažiau atspindžių. Geltono plastiko rankenų apvalkas iš antistatinės medžiagos, su atidarymo spyruokle. **Tinka darbui su elektronika.** Reguluojamas sraigtinis lankstas minimaliai trinčiai ir optimaliam ašiniam pjaunančiųjų briaunų išdėstymui.

Apdirbama medžiaga:

Aukštos kokybės plieno lydinys, kaldintas šampavimo būdu, juodintas.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Kerpa varinę vielą iki Ø | 0,1 - 1 mm |
| visas ilgis | 110 mm |
| Galvutės plotis | 10 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis | 10 mm |
| elektrostatinė savybė | EGB/ESD |
| Pjovimo briaunos nuožula | be nuosklembos |
| Medžiaga | Aukštos kokybės plieno lydinys |
| Galvutės forma | ovalinis |
| Rankena | Plastikinis apvalkas |

| | |
|-----------------------------|---|
| Gamintojo metodas | indukciniu būdu grūdinti ašmenys (63–65 HRC) |
| Paviršius | juodintas |
| Produkto pavadinimo požymis | KW |
| Su atidarymo spyruokle | taip |
| Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |