



Kabelių žirklys su pavarų svirtimi izoliuotos pagal VDE, Kabelio Ø: 60mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	731150 60
GTIN	4003773075189
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Žirklių viršūnė su pjautuvo formos pjovimo ašmenimis ir pavaros mechanizmu (valdomos viena ranka). Peiliai nepasislenka dėl dviejų kreipiamųjų.

Izoliuota iki 1000 voltų pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Paskirtis:

Švariam aliuminių ir varinių kabelių (taip pat lanksčių laidų) atskyrimui. Nenaudoti plieninei vielai, kietiems aliuminio lydiniams, kietiems variniams laidams.

Apdirbama medžiaga:

Peiliai iš specialaus plieno, kojelės iš lakštinio plieno su plastikinėmis rankenomis.

Pastaba:

Kerpant viengyslius laidus pjovimo pajėgumas apie 30% mažesnis.

Techninis aprašymas

kabelio Ø	60 mm
Kerpa daugiagyslius laidus iki	600 mm ²
visas ilgis	320 mm
Apsauginis fiksatorius	taip
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas

Veikimas	mechaninis, darbui viena ranka, terkšlės principu
Medžiaga	Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva
Produkto rūšis	Žirklys